

**DEHN**

ELVATEC

Teleskopierbare Fangstangen

Praktisch im Transport – sicher und schnell im Aufbau

Teleskopierbare Fangstangen sind platzsparend in der Lagerung, handlich zu transportieren sowie einfach und schnell aufgebaut. Auch die Verletzungsgefahr kann maßgeblich reduziert werden mit der kürzeren Aufbaulänge und integrierten Rasttechnik: Kürzere Fangstangen minimieren beim Einlegen das Risiko des Umkippen. Die Rasttechnik arretiert automatisch die einzelnen Segmentteile der Stangen. Dies verhindert, dass nach dem Ausziehen Mastsegmente unkontrolliert zurückrutschen.

Ihre Vorteile im Überblick:

Praktisch. Das handliche Verpackungsmaß erleichtert den Transport hin zum Aufbauort – ob im Fahrzeug, Treppenhaus oder Aufzug.

Sicher. Die kurze Montagelänge und die integrierte Rasttechnik, die nach dem Ausziehen ein Zurückgleiten der Mastsegmente verhindert, machen das Arbeiten noch sicherer.

Schnell. Zeitersparnis und einen einfacheren Aufbau ermöglichen das kurze Montagemaß sowie die Kombination mit den N-Bein-Stativen. Hier reicht ein Werkzeug (13er Schlüsselweite) für den Aufbau aus.

Kompatibel. Die Fangstangen sind auch als Set erhältlich – mit NIRO N-Bein- oder St/tZn-Stativen.

Übersicht Varianten

Teleskopierbare Fangstangen

Technische Daten

Art.-Nr.	105 185	105 186	105 188
Werkstoff	AlMgSi	AlMgSi	AlMgSi
Max. Fangmasthöhe bis	5,2 m	6,5 m	8,0 m
Transportlänge	1,5 m	1,6 m	1,8 m
Mastfuß Ø	40 mm	50 mm	50 mm
Mastteile	4	5	6
Gewicht	3,7 kg	5,9 kg	8,6 kg
Max. Böenwindgeschwindigkeit	190 km/h	189 km/h	176 km/h



Sets

N-Bein-Stativ (NIRO)

Art.-Nr.	105 710	105 712	105 714	105 715
Set-Inhalt	1 x Fangstange Art.-Nr. 105 185 1 x Dreibein-Stativ klein, Art.-Nr. 107 390 1 x Adapterset Art.-Nr. 107 399	1 x Fangstange Art.-Nr. 105 186 1 x Vierbein-Stativ klein, Art.-Nr. 107 490	1 x Fangstange Art.-Nr. 105 188 1 x Vierbein-Stativ klein, Art.-Nr. 107 494	1 x Fangstange Art.-Nr. 105 188 1 x Vierbein-Stativ groß, Art.-Nr. 107 495



St/tZn-Stativ

Art.-Nr.	105 711	105 713	105 716
Set-Inhalt	1 x Fangstange Art.-Nr. 105 185 1 x Dreibein-Stativ Art.-Nr. 105 200	1 x Fangstange mit Abstrebung Art.-Nr. 105 181 1 x Dreibein-Stativ groß Art.-Nr. 105 201	1 x Fangstange mit Abstrebung Art.-Nr. 105 182 1 x Dreibein-Stativ groß Art.-Nr. 105 201



Stapelbare Betonsockel (Art.-Nr. 102 010), Unterlegplatten (Art.-Nr. 102 050) und zusätzliche Sockelhalterstangensets (Art.-Nr. 107 396, 107 496) sind separat zu bestellen.

Bitte beachten Sie die Angaben der Einbauanleitung zu Fangstangenlänge und Windlastkonfiguration.

Auswahlhilfe - schnell zur passenden Lösung

Ob als einzelne Fangstangen oder fertig im Set: DEHN bietet Ihnen die passende Lösung für Ihre jeweiligen Projekt-Anforderungen. Die Auswahlhilfe „Teleskopierbare Fangstangen“ finden Sie unter de.hn/5to4K.



Erfahren Sie mehr zu
Teleskopierbaren Fangstangen:
de.hn/8yYmf



DEHN
ELVATEC

DEHN schützt.

Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.
DS117/CH-DE/0124 © Copyright 2024 DEHN SE

Tiergartenstrasse 16 | 8852 Altendorf
Tel. 055 451 06 46 | Fax 055 451 06 40
info@elvatec.ch | www.elvatec.ch