



DEHN

ELVATEC

Korrosionsschutzbinde mit Perforation

Schnell verarbeitet – sauber geschützt

Schnell und ohne Werkzeug abgetrennt, einfach zu verstreichen und gut zu dokumentieren – die perforierte rote Korrosionsschutzbinde macht es möglich. Sie erleichtert Ihnen die Verarbeitung und verhindert zugleich klebrige Rückstände, die oftmals unerwünschte Spuren in Fahrzeugen hinterlassen.

Ihre Vorteile:

Einfach und ohne Werkzeug abzutrennen: Die Binde ist alle 20 cm perforiert und kann somit leicht abgetrennt werden. Das spart Zeit und vermeidet verklebtes und zu reinigendes Werkzeug.

Leichter zu verarbeiten: Die Petrolatummasse ist einfach zu verstreichen. Mögliche Kleberückstände an den Händen oder Handschuhen lassen sich leicht entfernen.

Gut zu dokumentieren: Die rote Farbgebung der Schutzbinde vereinfacht die Fotodokumentation. Auf dem Boden sind geschützte Verbindungen damit deutlich zu erkennen.

Nachhaltig einzusetzen: Die wiederverwendbare Produktverpackung dient als Schutzhülle für Restmaterial. Sie verhindert Schmutz an der Schutzbinde selbst und Klebereste im Fahrzeug.

Korrosionsschutzbinden mit Perforation

Klemm- und Schraubverbindungen im Erdreich sind gemäß DIN 18014 gegen Schmutz und Feuchte zu schützen. Hierzu werden sie mit einer Schutzbinde versehen. Nutzen Sie dafür unsere roten Korrosionsschutzbinden und profitieren Sie von vielen Vorteilen.

Technische Informationen

	KSB PERF RED 50 L10M	KSB PERF RED 100 L10M
Art.-Nr.	557 125	557 130
Farbe	Rot	Rot
Breite	50 mm	100 mm
Länge	10 m	10 m
Perforation	Ja	Ja
Abstand Perforation	20 cm	20 cm
VPE	24 St.	12 St.



Vereinfachte Fotodokumentation

Durch die rote Farbgebung der Schutzbinde ist diese auf dem Boden gut sichtbar. Geschützte Verbindungen sind damit auch auf Fotos deutlich und schnell zu erkennen.



Schutzbinde Farbe Rot



Schutzbinde Farbe Braun/Beige

Neugierig?

Werfen Sie auch einen Blick ins Montagevideo. Kompakt für Sie zusammengefasst zeigt es Ihnen die Verarbeitung der Schutzbinde.

Zum Video: de.hn/dzWu6



Alle Korrosionsschutzbinden
finden Sie in der
Produktdatenbank unter:
de.hn/84iKG



DEHN
ELVATEC

DEHN schützt.

Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.
DS438/CH-DE/0124 © Copyright 2024 DEHN SE

Tiergartenstrasse 16 | 8852 Altendorf
Tel. 055 451 06 46 | Fax 055 451 06 40
info@elvatec.ch | www.elvatec.ch