

Bandstahl EASY

Einfach zu verarbeiten - schnell auszurichten

Ob Ausrollen, Schneiden, Richten oder Durchfädeln - mit Bandstahl EASY geht die Verarbeitung einfacher und schneller. Eine weichere Legierung und damit verbundene geringere Eigenspannung als herkömmliches Bandmaterial sorgen dafür, dass Bandstahl EASY mit wenigen Handgriffen geradlinig ausgerichtet wird.

Ihre Vorteile:

Wertvolle Zeitersparnis:

Durch eine einfachere Verarbeitung kann bis zu 10 % Arbeitszeit im Vergleich zu herkömmlichen Bandmaterial eingespart werden.

Schnelles Ausrichten:

Bandstahl EASY ist geradliniger als übliches Bandmaterial. Leichte Kurven, die beim Auslegen entstehen können, sind durch sog. „Peitschen“ im Handumdrehen ausgerichtet.

Flächenbündige Auflage:

Durch die geringe Eigenspannung liegt Bandstahl EASY flach und direkt auf der Bewehrung auf. Klemmen und deren Bügel sind damit leicht einzufädeln und zu platzieren.

Bandstahl EASY auf einen Blick



Technische Daten

	BA 30X3.5 STTZN EASY R25M	BA 30X3.5 STTZN EASY R50M
Art.-Nr.	854 335	814 335
VPE	25 m	50 m
Werkstoff	St/tZn	St/tZn
Breite	30 mm	30 mm
Dicke	3,5 mm	3,5 mm
Querschnitt	105 mm ²	105 mm ²
Normenbezug	In Anlehnung an DIN EN 62561-2	In Anlehnung an DIN EN 62561-2
Kurzschlussstrom	7,4 kA	7,4 kA
Ringgewicht	21 kg	42 kg
Anzahl Ringe auf Palette	48 Ringe	24 Ringe

Neugierig?

Dann werfen Sie auch einen Blick ins Video. Kompakt für Sie zusammengefasst zeigt es Ihnen die wichtigsten Informationen.

Zum Video: de.hn/5aqkd



Überzeugen Sie sich selbst von den Vorteilen, die Ihnen Bandstahl EASY für Ihre Baustellen bietet.

Bestellen Sie das Bandmaterial bei Ihrem Ansprechpartner: de.hn/vnFgY

Technischer Support
Telefon: +49 9181 906 1750
E-Mail: technik.support@dehn.de

Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.
Die Abbildungen sind unverbindlich.
DS439/DE/0923
© Copyright 2023 DEHN SE



Mehr Informationen finden Sie in der Produktdatenbank:
de.hn/5F6mE

