

Værktøj til aftagning af kabelkappe

inkl. opbevaringskasse

Type	EAN-nr.	DESITEK-varenr.
KMS-kappeværktøj	57 03278 006013	KMS-K-NA



KMS-kappeværktøj

Værktøj til aftagning af kabelkappe

kan også anvendes til rundsnit

inkl. opbevaringskasse

Type	EAN-nr.	DESITEK-varenr.
CJC-kappeværktøj	57 03278 006021	CJC



CJC-kappeværktøj

Skrælleværktøj til fast-ekstruderet ledende lag (isolationsskærm)

inkl. opbevaringskasse

anvendes på isolationsdiameter 16-40 mm

Type	EAN-nr.	DESITEK-varenr.
Skrælleværktøj	57 03278 006037	5610382
Reservekniv	57 03278 006044	5610421



Skrælleværktøj

Skrælleværktøj til fast-ekstruderet ledende lag (isolationsskærm)

kan også anvendes til rundsnit

inkl. opbevaringskasse

Type	EAN-nr.	DESITEK-varenr.
Skrælleværktøj	57 03278 006051	GB-L10



Skrælleværktøj

Foldekniv med rasp til stripbart ledende lag (isolationsskærm)

Type	EAN-nr.	DESITEK-varenr.
Foldekniv	57 02950 213527	3097004029



Foldekniv

Kniv til skærmede gummikabler ("kabelfix")

Type	EAN-nr.	DESITEK-varenr.
Strippekniv	57 03278 006075	ESK



Strippekniv

Kevlarsnor til skæring af kabelkapper og -isolation

Type	EAN-nr.	DESITEK-varenr.
Rulle á 50 m	57 02950 412821	3099C16000



Kevlarsnor

PEX-klippetang

til skæring af gummi- og PEX-isolation ved endeaftlutninger, samlemuffer og stik

Type	EAN-nr.	DESITEK-varenr.
PEX-klippetang	57 03278 006082	5610707
Reservekniv	57 03278 142537	5610707.002



PEX-klippetang

Rejfeværktøj til PEX-isolation ("blyantspidser")

til skæring af gummi- og PEX-isolation ved endeaftlutninger, samlemuffer og stik

Diameter-interval for PEX [mm]		Huldiameter [mm]	EAN-nr.	DESITEK-varenr.
Min.	Max.			
12,0	25,0	8,5	57 03278 570217	GB-KG05
16,0	30,0	12,0	57 03278 570231	GB-KG08
20,0	32,0	15,0	57 03278 570248	GB-KG1
23,0	35,0	19,0	57 03278 570255	GB-KG2
35,0	46,0	27,0	57 03278 570262	GB-KG3
32,0	45,0	28,0	57 03278 570279	GB-KG4

Reservekniv til "blyantspidser"

Type	EAN-nr.	DESITEK-varenr.
Sæt á 5 stk.	57 03278 570286	GB-KG5

Rejfeværktøj til PEX-isolation

Type	EAN-nr.	DESITEK-varenr.
Rejfeværktøj < 40 mm	57 03278 570224	GB-KG05-3
Rejfeværktøj < 60 mm	57 03278 144074	GB-KG05-5

Gasværktøj til varmkrympning

uden gasflaske

Type	EAN-nr.	DESITEK-varenr.
Komplet brændersæt - består af del 1-4 herunder	57 03278 006105	3368-00
1) Håndtag med indbygget elektronisk piezo-tænding	57 03278 006112	3366-01
2) Blødflammebrænder Ø 38 mm, 11,5 kW	57 03278 006129	3341-91
3) Slange 4 m med 3/8" gevind	57 03278 006136	22603-04
4) Click-regulator med 3/8" gevind	57 03278 006143	3066-01
Blødflammebrænder Ø 28 mm, 5,9 kW	57 03278 006151	3347-91
Blødflammebrænder Ø 50 mm, 26 kW	57 03278 006167	3348-91



Rejfeværktøj



Rejfeværktøj



Brændersæt

Mekanisk håndklippetang til kabler

Type	EAN-nr.	DESITEK-varenr.
< 35 mm diameter	57 03278 006204	GB-MKS-300
< 52 mm diameter	57 03278 006211	GB-MKS-500

Værktøj til præcis afisolering

afisolering af yderkappe og PEX-isolation på runde ledere

Type	EAN-nr.	DESITEK-varenr.
GB-M20	57 03278 006235	GB-M20



Håndklippetang



Værktøj til afisolering