



Szybko i bezpiecznie
DEHNclip® – zacisk do prętów zbrojenia



DEHNclip® – zacisk do prętów zbrojenia



Niewielki, lekki i przyjazny środowisku

Zacisk DEHNclip® jest mniejszy i lżejszy w porównaniu z tradycyjnymi zaciskami. Wpływa to na oszczędność miejsca i obciążenia podczas transportu i budowie. Mniejsze zużycie materiału czyni zacisk przyjaznym środowisku naturalnemu.



Szybki montaż bez dodatkowych narzędzi

Dwuczęściowy zacisk DEHNclip® wykonany jest ze stali sprężystej. Sprężyste zatrzaski pozwalają połączyć uziom z prętami zbrojenia w sposób trwały i bez użycia narzędzi.



Montaż DEHNclip® bez użycia narzędzi oszczędza czas i pieniądze

Nowy zacisk DEHNclip® umożliwia szybkie połączenie uziomu z prętami zbrojeniowymi bez konieczności użycia narzędzi. Zastosowanie zacisku DEHNclip® daje następujące korzyści:

Zwiększone bezpieczeństwo

Zacisk DEHNclip® odpowiada normatywnym wymaganiom dla uziomów fundamentowych¹⁾ i urządzeń piorunochronnych²⁾. Zastosowanie zacisku daje wyższą pewność i bezpieczeństwo montażu dzięki unikaniu błędów związanych z połączeniami śrubowymi (brak śrub, brak odpowiedniego momentu dokręcania).

Odpowiedni w górnej warstwie zbrojenia

Zacisk DEHNclip® zajmuje niewiele miejsca i dlatego można go instalować w górnej warstwie zbrojenia dołączenia z uziomem przy cienkiej betonowej warstwie pokrycia. Niewielkie rozmiary ułatwiają również montaż w miejscach trudno dostępnych.



Sprawdzona technologia

W ramach ścisłej współpracy z profesjonalistami z branży budowlanej zacisk DEHNclip® został poddany szczegółowym testom z uwagi na swoje warunki eksploatacyjne. Zacisk DEHNclip® spełnia wymagania normy EN 62561-1 w zakresie badań udarowym prądem piorunowym 50 kA (10/350 μs)³⁾.

Różne obszary zastosowania

Zacisk DEHNclip® produkowany jest w wersjach dla różnych zakresów mocowania i średnic prętów zbrojenia:



Nr kat.	Zakres mocowania	Materiał
308 130	pręt 6* / pręt 10	stal jasna
308 131	pręt 8* / pręt 10	stal jasna
308 132	pręt 10* / pręt 10	stal jasna
308 133	pręt 12* / pręt 10	stal jasna



Nr kat.	Zakres mocowania	Materiał
308 140	pręt 6* / taśma 30 x 3-4	stal jasna
308 141	pręt 8* / taśma 30 x 3-4	stal jasna
308 142	pręt 10* / taśma 30x3-4	stal jasna
308 143	pręt 12* / taśma 30x3-4	stal jasna

*średnica nominalna pręta zbrojenia d_n



Wydajność i oszczędność czasu

Czas montażu zacisku DEHNclip® w porównaniu do tradycyjnych zacisków jest wyraźnie krótszy. W przypadku budowy dużych obiektów pozwala to na osiągnięcie wyraźnych korzyści finansowych.

¹⁾ DIN 18014: Uziomy fundamentowe – Projektowanie, wykonanie i dokumentacja

²⁾ PN-EN 62305-3: Ochrona odgromowa – Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia

³⁾ PN-EN 62561-1: Elementy urządzenia piorunochronnego (LPSC) – Część 1: Wymagania dotyczące elementów połączeniowych


Ochrona przed przepięciami
Ochrona odgromowa
Sprzęt bezpieczeństwa
DEHN chroni.

DEHN POLSKA sp. z o.o.
ul. Wołoska 16
02-675 Warszawa
Polska

Dział Handlowy:
tel. +48 22 299-60-40 do 41

dehn@dehn.pl
www.dehn.pl

Doradcy techniczni:
tel. +48 606-749-766
tel. +48 608-109-024
tel. +48 694-603-256
tel. +48 606-826-782



www.dehn.pl/ds/ds263

Informacja o zastrzeżonych znakach towarowych jest dostępna na stronie www.dehn-international.com/en/our-registered-trademarks.
Zastrzega się prawo do zmian technicznych oraz błędów drukarskich. Ilustracje nie są wiążące.